



Pince de serrage ER, ER 40, Ø serrage nominal d: 18mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 308990 18 |
| GTIN | 2050001764775 |
| Classe d'article | 39Y |

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, par ex. Ø 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

Description technique

| | |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 18 mm |
| Support | ER 40 |
| Norme | ISO 15488-B |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm |
| Type | 472 E |
| Ø ext. D | 41 mm |

| | |
|-------------------|------------------|
| Longueur totale L | 46 mm |
| Type de produit | Pince de serrage |