

**Garant****Vis de serrage avec arros. int., Pour Ø mandrin: 16mm**

## Données de commande

N° commande	575096 16
GTIN	4062406057053
Classe d'article	53D

## Description

**Exécution:**

Vis de serrage (galvanisée) avec six-pans creux. **Avec perçage pour arrosage.**

**Utilisation:**

Pour fixation de brosses assiettes et circulaires GARANT. **Respecter le couple requis.**

## Description technique

Couple de serrage recommandé	15 Nm
Pour Ø mandrin	16 mm
Ouverture	6 mm
Ø tête	20 mm
Filetage M	M8
Epaisseur de tête K	13 mm
Type de produit	Vis de serrage

