

Garant**Vis de serrage avec arros. int., Pour Ø mandrin: 32mm**

Données de commande

N° commande	575096 32
GTIN	4062406057084
Classe d'article	53D

Description

Exécution:

Vis de serrage (galvanisée) avec six-pans creux. **Avec perçage pour arrosage.**

Utilisation:

Pour fixation de brosses assiettes et circulaires GARANT. **Respecter le couple requis.**

Description technique

Couple de serrage recommandé	30 Nm
Ouverture	8 mm
Pour Ø mandrin	32 mm
Ø tête	56 mm
Filetage M	M16
Epaisseur de tête K	9,5 mm
Type de produit	Vis de serrage

