

**Garant****Vis de serrage avec arros. int., Pour Ø mandrin: 22mm****Données de commande**

N° commande	575096 22
GTIN	4062406057060
Classe d'article	53D

**Description****Exécution:**

Vis de serrage (galvanisée) avec six-pans creux. **Avec perçage pour arrosage.**

**Utilisation:**

Pour fixation de brosses assiettes et circulaires GARANT. **Respecter le couple requis.**

**Description technique**

Ø tête	32 mm
Couple de serrage recommandé	20 Nm
Pour Ø mandrin	22 mm
Ouverture	6 mm
Filetage M	M10
Epaisseur de tête K	8,5 mm
Type de produit	Vis de serrage

