

**Pince de serrage ER HP, ER 8, Ø serrage nominal d: 2mm****Données de commande**

N° commande	309365 2
GTIN	2050001767240
Classe d'article	39Y

**Description****Exécution:**

**Concentricité du système** et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

**Protection anticorrosion** : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

**Avantage(s):**

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

**Adapté(s) pour:**

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

**Remarque(s):**

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

**Description technique**

Ø serrage nominal d	2 mm
Support	ER 8
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	≤ 2 µm

Type	4004 E
Ø ext. D	8,5 mm
Longueur totale L	13,6 mm
Type de produit	Pince de serrage