



Lampe de poche stylo à LED avec piles, Type: PEN



Données de commande

N° commande	081461 PEN
GTIN	4062406056889
Classe d'article	02A

Description

Exécution:

Lampe de poche stylo à LED pratique avec tête **focalisable** pour un éclairage concentré et focalisé entre 10° et 80°. Clip de poche pratique et bouton-poussoir.

Fonctionnement:

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Description technique

Type de pile	Micro, AAA
Indice de protection IP	IP 54
Durée d'éclairage	6 h
Zone ATEX	aucune
Poids	60 g
Ampoule	Module à LED

Ø tête	17 mm
Flux lumineux	120 lm
Nombre de piles incluses	2
Fonction lampe de poche	Focalisation
Longueur totale	130 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Lampes de poche

Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081552 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081553 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081554 LR3
Piles lithium-métal Format international LR3	081559 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3