



## Lampe de poche stylo à LED avec piles, Type: CRI-PEN



### Données de commande

N° commande	081461 CRI-PEN
GTIN	4062406056896
Classe d'article	02A

### Description

**Exécution:**

Lampe de poche stylo à LED avec tête focalisable, clip de poche et bouton-poussoir. LED à couleurs vraies présentant une **valeur CRI élevée** (> 95) pour identifier la correspondance des couleurs.

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec 2 piles AAA.

### Description technique

Indice de protection IP	IP 54
Ampoule	Module à LED
Zone ATEX	aucune
Durée d'éclairage	2 h

Nombre de piles incluses	2
Type de pile	Micro, AAA
Flux lumineux	100 lm
Poids	60 g
Fonction lampe de poche	Focalisation
Valeur CRI	95
Longueur totale	135 mm
Largeur totale	17 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Type de produit	Lampes de poche

## Accessoires

Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081551 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081554 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081552 LR3
Piles lithium-métal Format international LR3	081559 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081561 LR3
Piles alcalines au manganèse Format international LR3	081553 LR3