



Pince de serrage ER HP avec joint, ER 32, Ø serrage nominal d: 17mm



Données de commande

N° commande	309377 17
GTIN	2050001765086
Classe d'article	33F

Description

Exécution:

Concentricité du système et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 60 bars). **Similaire** ISO 15488-A.

Description technique

Ø serrage nominal d	17 mm
Support	ER 32
Norme	ISO 15488-A

Précision de concentricité	≤ 2 µm
Type	469 E
Ø ext. D	32,7 mm
Longueur totale L	40 mm
Type de produit	Pince de serrage