



## Pince de serrage ER HP, ER 40, Ø serrage nominal d: 14mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 309379 14     |
| GTIN             | 2050001768421 |
| Classe d'article | 39Y           |

### Description

#### Exécution:

**Concentricité du système** et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

**Protection anticorrosion** : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

#### Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

#### Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

#### Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

### Description technique

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d        | 14 mm       |
| Support                    | ER 40       |
| Norme                      | ISO 15488-B |
| Précision de concentricité | ≤ 2 µm      |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Type              | 472 E            |
| Ø ext. D          | 41 mm            |
| Longueur totale L | 46 mm            |
| Type de produit   | Pince de serrage |