



## Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 16, Ø serrage nominal d: 4mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 309402 4      |
| GTIN             | 2050001765574 |
| Classe d'article | 39Y           |

### Description

#### Exécution:

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 60 bars!).

#### Protection anti-corrosion FAHRION®:

- **Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.**
- **Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.**

#### Adapté(s) pour:

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

#### Remarque(s):

Pinces de serrage **FAHRION®** similaires ISO 15488-A.

### Description technique

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d        | 4 mm        |
| Support                    | ER 16       |
| Norme                      | ISO 15488-A |
| Précision de concentricité | ≤ 10 µm     |
| Type                       | 4031 E      |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Ø ext. D          | 16,7 mm          |
| Longueur totale L | 27,5 mm          |
| Type de produit   | Pince de serrage |