



## Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs, ER 32, Ø serrage nominal d: 14mm



### Données de commande

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 309378 14     |
| GTIN             | 2050001767790 |
| Classe d'article | 33F           |

### Description

#### Exécution:

**Concentricité du système** et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

**Protection anticorrosion** : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

#### Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

#### Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

#### Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 60 bars) et **gicleurs**. **Similaire ISO 15488-A.**

### Description technique

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Ø serrage nominal d | 14 mm |
| Support             | ER 32 |

|                            |                      |
|----------------------------|----------------------|
| Norme                      | ISO 15488-A          |
| Précision de concentricité | $\leq 2 \mu\text{m}$ |
| Type                       | 469 E                |
| Ø ext. D                   | 32,7 mm              |
| Longueur totale L          | 40 mm                |
| Type de produit            | Pince de serrage     |