

**FAHRION®**  
FAHREYONIG PRESSION**Pince de serrage ER pour taraud Avec joint, ER 20, Ø serrage nominal d:  
4,5mm****Données de commande**

N° commande	309406 4,5
GTIN	2050001767752
Classe d'article	39Y

**Description****Exécution:**

Avec carré femelle pour entraînement positif du taraud.

Avec disques d'étanchéité pour arrosage interne (jusqu'à 60 bars!).

**Protection anti-corrosion FAHRION®:**

- **Pince de serrage complètement revêtue, même les surfaces fonctionnelles.**
- **Augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.**

**Adapté(s) pour:**

Tous les mandrins à pinces ER standard, les pinces de serrage FAHRION, mais aussi les mandrins à pinces ER de précision Centro P.

**Remarque(s):**

Pinces de serrage **FAHRION®** similaires ISO 15488-A.

**Description technique**

Ø serrage nominal d	4,5 mm
Support	ER 20
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 10 µm

Type	4276 E
Ø ext. D	20,7 mm
Longueur totale L	31,5 mm
Type de produit	Pince de serrage