




## Pince de serrage ER HP avec joint, ER 40, Ø serrage nominal d: 12mm



### Données de commande

|                  |           |
|------------------|-----------|
| N° commande      | 309380 12 |
| GTIN             |           |
| Classe d'article | 33F       |

### Description

#### Exécution:

**Concentricité du système** et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

**Protection anticorrosion** : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

#### Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

#### Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

#### Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 60 bars). **Similaire** ISO 15488-A.

### Description technique

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d | 12 mm       |
| Support             | ER 40       |
| Norme               | ISO 15488-A |

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Précision de concentricité | ≤ 2 µm           |
| Type                       | 471 E            |
| Ø ext. D                   | 40,7 mm          |
| Longueur totale L          | 46 mm            |
| Type de produit            | Pince de serrage |