

Garant
CDCT S40104, Nuance: HB7035


Données de commande

N° commande	268540 HB7035
GTIN	4062406057442
Classe d'article	211

Description

CDCT S40104 HB7035 Nuance: HB7035

Brise-copeaux: SF

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,23 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 150 m/min

Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 60 - 150 m/min

Description technique

Application secondaire	K
Classement finition/ébauche	Finition
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	60 - 150 m/min
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,23 mm
Nuance	HB7035

Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	SF
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 150 m/min
Application principale	P
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Revêtement	TiN
Code ISO plaquette	CDCT S40104
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage