

Garant
GPCT S50104, Nuance: HB7125-1


Données de commande

N° commande	268570 HB7125-1
GTIN	4062406057602
Classe d'article	211

Description

GPCT S50104 HB7125-1 Nuance: HB7125-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,35 mm

Avance f: 0,05 - 0,23 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 140 m/min

Description technique

Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 140 m/min
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,35 mm
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,05 - 0,23 mm/tr
Brise-copeaux	VS
Type d'outils	Carbure
Application principale	M

Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7125-1
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	GPCT S50104
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage