

Garant**GPCT S50104, Nuance: HB7035**

Données de commande

N° commande	268570 HB7035
GTIN	4062406057565
Classe d'article	211

Description

GPCT S50104 HB7035 Nuance: HB7035

Brise-copeaux: SF

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,35 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 150 m/minVitesse de coupe v_c Application secondaire: 60 - 150 m/min

Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,35 mm
Application secondaire	K
Classement finition/ébauche	Finition
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	60 - 150 m/min

Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 150 m/min
Nuance	HB7035
Brise-copeaux	SF
Condition de coupe	Continue
Revêtement	TiN
Code ISO plaquette	GPCT S50104
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage