

**Garant**
**GPCT S50102, Nuance: HB7125-1**


## Données de commande

N° commande	268560 HB7125-1
GTIN	4062406057558
Classe d'article	211

## Description

GPCT S50102 HB7125-1 Nuance: HB7125-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm

 Avance  $f$ : 0,05 - 0,23 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 140 m/min

## Description technique

Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 140 m/min
Condition de coupe	Continue
Nuance	HB7125-1
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,35 mm
Classement finition/ébauche	Finition

Avance f	0,05 - 0,23 mm/tr
Type d'outils	Carbure
Application principale	M
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	GPCT S50102
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage