

Garant
GPCT S50102, Nuance: HB7035


Données de commande

N° commande	268560 HB7035
GTIN	4062406057497
Classe d'article	211

Description

GPCT S50102 HB7035 Nuance: HB7035

Brise-copeaux: SF

 Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,35 mm

Avance f: 0,03 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 150 m/min

 Vitesse de coupe v_c Application secondaire: 60 - 150 m/min

Description technique

Prof. coupe a_p	0,05 - 0,35 mm
Nuance	HB7035
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,03 - 0,25 mm/tr
Application principale	P
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 150 m/min
Application secondaire	K

Brise-copeaux	SF
Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	0,2 mm
Condition de coupe	Continue
Vitesse de coupe v_c Application secondaire	60 - 150 m/min
Revêtement	TiN
Code ISO plaquette	GPCT S50102
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage