

**Garant**
**TDAT 070102, Nuance: HB7125-1**


## Données de commande

N° commande	268630 HB7125-1
GTIN	4062406057824
Classe d'article	211

## Description

TDAT 070102 HB7125-1 Nuance: HB7125-1

Brise-copeaux: VS

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,23 mm

Avance f: 0,05 - 0,23 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 140 m/min

## Description technique

Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Rayon d'angle	0,2 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 140 m/min
Application principale	M
Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	VS
Avance f	0,05 - 0,23 mm/tr
Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,23 mm

Nuance	HB7125-1
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	TDAT 070102
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage