

**Garant****GCCT 060204, Nuance: HB7125-1**

## Données de commande

N° commande	268600 HB7125-1
GTIN	4062406057725
Classe d'article	211

## Description

GCCT 060204 HB7125-1 Nuance: HB7125-1  
Brise-copeaux: VS  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,05 - 0,35 mm  
Avance f: 0,05 - 0,23 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 60 - 140 m/min

## Description technique

Rayon d'angle	0,4 mm
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	60 - 140 m/min
Avance f	0,05 - 0,23 mm/tr
Application principale	M
Brise-copeaux	VS
Nuance	HB7125-1
Prof. coupe $a_p$	0,05 - 0,35 mm

Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Condition de coupe	Continue
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	GCCT 060204
Nombre de changements/dents	2
Type de produit	Plaquette pour tournage