

Garant**TDAT 070104, Nuance: HB7125-1**

Données de commande

N° commande	268640 HB7125-1
GTIN	4062406057879
Classe d'article	211

Description

TDAT 070104 HB7125-1 Nuance: HB7125-1

Brise-copeaux: VS

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,23 mm

Avance f: 0,05 - 0,23 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 60 - 140 m/min

Description technique

Brise-copeaux	VS
Rayon d'angle	0,4 mm
Nuance	HB7125-1
Vitesse de coupe v_c Application principale	60 - 140 m/min
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,23 mm
Avance f	0,05 - 0,23 mm/tr

Application principale	M
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	TDAT 070104
Nombre de changements/dents	3
Type de produit	Plaquette pour tournage