




## Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114000, non revêtu, Type: 1-10



### Données de commande

N° commande	115020 1-10
GTIN	4045197024114
Classe d'article	12B

### Description

**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Nombre de dents Z: 2

Plage du foret: 1 - 10 mm

Nombre de forets: 19

Par incrément de: 0,5 mm

### Description technique

Par incrément de	0,5 mm
Nombre de forets	19
Plage du foret	1 - 10 mm
Queue	Queue cylindrique

Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

## Accessoires

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9 mm	114000 9

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5