



Pince de serrage ER avec joint, ER 11, Ø serrage nominal d: 5mm



Données de commande

N° commande	308882 5
GTIN	2050001764850
Classe d'article	39Y

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 60 bars), le serrage est limité à la cote nominale. **Similaire** ISO 15488-A.

Description technique

Ø serrage nominal d	5 mm
Support	ER 11
Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Type	4012 E
Ø ext. D	11,2 mm

Longueur totale L	18 mm
Type de produit	Pince de serrage