

**Pince de serrage ER, ER 8, Ø serrage nominal d: 4,5mm****Données de commande**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| N° commande      | 308878 4,5    |
| GTIN             | 2050001767035 |
| Classe d'article | 39Y           |

**Description****Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées.

**Protection anticorrosion :** Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

**Avantage(s):**

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

**Remarque(s):**

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, par ex. Ø 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

**Description technique**

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| Ø serrage nominal d        | 4,5 mm      |
| Support                    | ER 8        |
| Norme                      | ISO 15488-B |
| Précision de concentricité | ≤ 5 µm      |
| Type                       | 4004 E      |
| Ø ext. D                   | 8,5 mm      |

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Longueur totale L | 13,6 mm          |
| Type de produit   | Pince de serrage |