

**Pince de serrage ER, ER 8, Ø serrage nominal d: 1 mm****Données de commande**

N° commande	308878 1
GTIN	2050001767578
Classe d'article	39Y

Description**Exécution:**

Entièrement trempées et rectifiées.

Protection anticorrosion : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, y compris sur les surfaces fonctionnelles.

Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

Remarque(s):

La **capacité de serrage de la pince** est **inférieure de 1 mm**, par ex. Ø 10 – 9 mm, **sauf pour les Ø 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm)**.

Description technique

Ø serrage nominal d	1 mm
Support	ER 8
Norme	ISO 15488-B
Précision de concentricité	≤ 5 µm
Type	4004 E
Ø ext. D	8,5 mm

Longueur totale L	13,6 mm
Type de produit	Pince de serrage