



## Pince de serrage ER HP avec joint et gicleurs, ER 16, Ø serrage nominal d: 8mm



### Données de commande

N° commande	309372 8
GTIN	2050001766823
Classe d'article	33F

### Description

#### Exécution:

**Concentricité du système** et répétabilité de **3 µm** (3×D, maximal = 50 mm), en association avec le mandrin CENTRO P de FAHRION.

**Protection anticorrosion** : Pince de serrage à revêtement FAHRION Protect intégral, même pour les surfaces fonctionnelles.

#### Avantage(s):

Le revêtement augmente la durée de vie de la pince de serrage et assure un fonctionnement et une précision maximum.

#### Adapté(s) pour:

Mandrins à pinces ER de précision CENTRO P.

#### Remarque(s):

- **Concentricité optimale uniquement si utilisation sur des mandrins CENTROP.**
- **Plage de serrage h10 (uniquement dimension nominale).**

Avec **joint** pour arrosage interne (utilisation possible jusqu'à 60 bars) et **gicleurs**. **Similaire ISO 15488-A.**

### Description technique

Ø serrage nominal d	8 mm
Support	ER 16

Norme	ISO 15488-A
Précision de concentricité	$\leq 2 \mu\text{m}$
Type	425 E
Ø ext. D	16,7 mm
Longueur totale L	27,5 mm
Type de produit	Pince de serrage