

**Garant**
**Rallonge pour mandrin de freinage 3°, anti-vibratoire, L = 300 mm, Ø d / Ø D1: 25/14 mm**

**Données de commande**

N° commande	302417 25/14
GTIN	4045197701923
Classe d'article	31P

**Description**
**Exécution:**

Percé pour arrosage interne (AI) jusqu'à 80 bars. Avec vis de réglage de longueur. Une **âme en carbure** située dans la rallonge amortit (et donc réduit) les vibrations.

Vitesse de rotation max. admissible 8 000 min<sup>-1</sup>.

**Avantage(s):**

- **Prévention des vibrations dans le système de serrage.**
- **Etats de surfaces des pièces améliorés.**
- **Augmentation de la durée de vie de l'outil.**

Vibration: Amorti

Ø D<sub>2</sub>: 20 mm

**Description technique**

Queue Ø d	25 mm
Ø D <sub>2</sub>	20 mm
Ø alésage D <sub>1</sub>	14 mm
Longueur totale L	300 mm
Attribut des noms de produit	L = 300 mm
Arrosage interne	Oui, à 80 bars max.
Vibration	Amorti
Type de produit	Accessoires pour mandrins de freinage

