

Garant**Chaise pivotante de travail, garnissage en tissu, avec patins et repose-pieds, haute****Données de commande**

N° commande	965042
GTIN	4045197702166
Classe d'article	91Z

Description**Exécution:**

Chaise pivotante de travail ergonomique avec **mécanisme synchrone**.

Le **tissu** maille doux du siège et du dossier est **confortable** et **respirant**. Piètement à cinq branches en aluminium.

Assise (l×P): 470×450 mm.

Hauteur du dossier: 600 mm.

Plage de réglage du dossier: 60 mm.

Réglage en profondeur du siège: 40 mm.

Charge admissible: 120 kg.

Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.

Norme:

DIN 68877

Remarque(s):

Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

Description technique

Support lombaire	oui
Norme	DIN 68877
Plage de réglage profondeur d'assise	40 mm
Matériau assise	Mousse intégrale
Hauteur du dossier	600 mm
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Couleur matériau de l'assise	noir
Charge admissible	120 kg
Mécanisme synchrone	oui
Plage de réglage du dossier	60 mm
Largeur d'assise	470 mm
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Exécution piètement	Patin avec repose-pieds
Profondeur d'assise	450 mm
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Réglage du dossier à contact permanent	oui
Exécution	Assise haute
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	640 - 890 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail

Accessoires

Patins(1 jeu = 5 pièces)	962518
Paire d'accoudoirs multifonctions pour chaise pivotante de travail GARANT Type	965047