Garant

Chaise pivotante de travail, mousse intégrale, avec roulettes, basse

Données de commande

N° commande	965030
GTIN	4045197702111
Classe d'article	91Z

Description

Exécution:
Chaise pivotante de travail ergonomique avec **mécanisme synchrone**.
La **mousse intégrale** douce du siège et du dossier est facile d'entretien, lavable, **robuste** et résistante aux acides et bases faibles ainsi qu'aux influences mécaniques. Piètement à cinq branches en aluminium.
Assise (l×P): 470×450 mm. Hauteur du dossier: 600 mm. Plage de réglage du dossier: 60 mm. Réglage en profondeur du siège: 40 mm. Charge admissible: 120 kg.
Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.
Roulettes doubles freinées en polyuréthane.
Exécution - Descriptif:
- **Design fonctionnel ergonomique.**
- **Soutien lombaire.**
- **Mécanisme synchrone.**
- **Grande liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.**
- **Piètement en aluminium à cinq branches.**
- **Siège et dossier en mousse intégrale douce.**
- **Facile d'entretien, lavable, robuste et résistante aux acides et bases faibles ainsi qu'aux influences mécaniques.**

Norme:

DIN 68877

Description technique

Résistance limitée aux acides et bases faibles	oui
Plage de réglage profondeur d'assise	40 mm
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Charge admissible	120 kg
Réglage de l'inclinaison de l'assise	oui
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Matériau dossier	Mousse intégrale
Support lombaire (disques intervertébraux)	oui
Profondeur d'assise	450 mm
Plage de réglage en hauteur du dossier	60 mm
Réglage en hauteur progressif	oui
Norme	DIN 68877
Réglage du dossier à contact permanent	oui
Largeur d'assise	470 mm
Mécanisme synchrone	oui
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Matériau assise	Mousse intégrale
Hauteur du dossier	600 mm
Couleur matériau de l'assise	noir
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	480 - 630 mm

Type de produit	Chaise pivotante de travail

Accessoires

Roulettes de rechange(1 jeu = 5 pièces)	962517
Paire d'accoudoirs multifonctions pour chaise pivotante de travail GARANT Type	965047