

Garant**Tabouret de travail, garnissage en tissu, avec roulettes, basse****Données de commande**

N° commande	965060
GTIN	4045197702425
Classe d'article	91Z

Description**Exécution:**

Tabourets pivotants avec **garnissage en tissu** maille doux, confortable et respirant.
Hauteur du siège réglage par vérin à gaz de sécurité avec **déclenchement par anneau**.
Ø assise 350 mm.
Charge admissible: 120 kg.

Norme:**DIN 68877****Remarque(s):**

Le tissu maille respirant est endommagé par des fermetures auto-agrippantes. Recouvrir les fermetures auto-agrippantes.

Charge admissible chaise: 120 kg
Plage de réglage en hauteur: 470 - 630 mm
Ø siège: 350 mm
Couleur matériau de l'assise: noir

Description technique

Matériau assise	Mousse intégrale
-----------------	------------------

Ø siège	350 mm
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Norme	DIN 68877
Couleur matériau de l'assise	noir
Exécution piètement	Jeu de roulettes
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Charge admissible	120 kg
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Type de réglage en hauteur	Déclenchement par anneau
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	470 - 630 mm
Type de produit	Tabourets

Accessoires

Roulettes de rechange (1 jeu = 5 pièces)	962517
--	--------