

**Garant****Chaise pivotante de travail, garnissage en tissu, avec patins, basse****Données de commande**

N° commande	965041
GTIN	4045197613462
Classe d'article	91Z

**Description****Exécution:**

Chaise pivotante de travail ergonomique avec **mécanisme synchrone**.

Le **tissu** maille doux du siège et du dossier est **confortable** et **respirant**. Piètement à cinq branches en aluminium.

Assise (l×P): 470×450 mm.

Hauteur du dossier: 600 mm.

Plage de réglage du dossier: 60 mm.

Réglage en profondeur du siège: 40 mm.

Charge admissible: 120 kg.

Liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.

**Exécution - Descriptif:**

- **Design fonctionnel ergonomique.**
- **Soutien lombaire.**
- **Mécanisme synchrone.**
- **Grande liberté de mouvement pour les bras grâce au dossier haut et étroit.**
- **Piètement en aluminium à cinq branches.**

**Norme:**

**DIN 68877**

**Remarque(s):**

Des porte-étiquettes (96 0665) ou des supports pour codes barres (96 0660) peuvent être fixés pour identification.

## Description technique

Matériau assise	Mousse intégrale
Exécution piètement	Patin
Profondeur d'assise	450 mm
Plage de réglage du dossier	60 mm
Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Plage de réglage profondeur d'assise	40 mm
Mécanisme synchrone	oui
Support lombaire	oui
Couleur matériau de l'assise	noir
Largeur d'assise	470 mm
Charge admissible	120 kg
Norme	DIN 68877
Hauteur du dossier	600 mm
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Type de réglage en hauteur	Levier de réglage en hauteur
Adaptation possible avec paire d'accoudoirs	oui
Réglage du dossier à contact permanent	oui
Exécution	sans roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	490 - 630 mm
Type de produit	Chaise pivotante de travail

## Accessoires

Paire d'accoudoirs multifonctions pour chaise pivotante de travail GARANT Type

965047

Patins(1 jeu = 5 pièces)

962518