

**Garant****Tabouret de travail, mousse intégrale, avec roulettes, basse****Données de commande**

N° commande	965050
GTIN	4045197702197
Classe d'article	91Z

**Description****Exécution:**

Tabourets pivotants confortables en **mousse intégrale**, faciles d'entretien, lavables, **robustes** et résistants aux acides et bases faibles.

Hauteur du siège réglable par vérin à gaz de sécurité avec **déclenchement par anneau**.

Piètement à cinq branches en aluminium.

-Ø assise 350 mm.

Charge admissible: 120 kg.

Roulettes doubles freinées en polyuréthane.

**Norme:**

**DIN 68877**

**Description technique**

Matériau piètement	Revêtement Aluminium matt
Matériau assise	Mousse intégrale
Couleur matériau de l'assise	noir
Ø siège	350 mm

Exécution piètement	Jeu de roulettes
Matériau du siège avec résistance limitée aux acides et bases faibles	oui
Exécution roulettes	Roulettes souples freinées en fonction de la charge pour sols durs
Charge admissible	120 kg
Exécution réglage en hauteur	Vérin à gaz
Ø piètement	690 mm
Norme	DIN 68877
Exécution bâti	Piètement à 5 branches
Type de réglage en hauteur	Déclenchement par anneau
Exécution	avec roulettes
Charge admissible chaise	120 kg
Plage de réglage en hauteur	470 - 630 mm
Type de produit	Tabourets