



## Niveaux indicateurs de pente numériques CLINOBEVEL 1 USB, Type:



### Données de commande

N° commande	467555
GTIN	7630041115321
Classe d'article	45C

### Description

#### Exécution:

Niveau indicateur de pente universel pour les mesures absolues et relatives. Quatre bases de mesure à exécution précise permettent de procéder à des mesures de pente dans chaque quadrant. Boîtier renforcé en aluminium anodisé dur protégé contre les projections d'eau. Avec indicateur d'angle ou d'inclinaison.

#### Livraison:

Avec étui.

Emballage: Etui

Indice de protection IP: IP 65

Interface: Port USB

Plage de mesure:  $\pm 45$  degré

Incrément numérique: 0,02 mm/m

Précision: 2+1 incrément numérique degrés/minute

Longueur: 100 mm

Largeur: 75 mm

Hauteur: 35 mm

### Description technique

Largeur	75 mm
---------	-------

Hauteur	35 mm
Plage de mesure	±45 degré
Longueur	100 mm
Précision	2+1 incrément numérique degrés/minute
Poids	520 g
Incrément numérique	0,02 mm/m
Indice de protection IP	IP 65
Interface	Port USB
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Norme	DIN 2276
Métrologie	numérique
Emballage	Etui
Type de produit	Niveaux indicateurs de pente