

**Garant****RC.T 0602, Nuance: HU7310-1**

## Données de commande

N° commande	260620 HU7310-1
GTIN	4062406058388
Classe d'article	21G

## Description

RC.T 0602 HU7310-1 Brise-copeaux: AM  
Tolérance: G  
Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm  
Avance  $f$ : 0,1 - 0,3 mm/tr  
Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 350 - 600 m/min

## Description technique

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Nuance	HU7310-1
Avance $f$	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Application principale	N

Brise-copeaux	AM
Type d'outils	Carbure
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	RCGT 0602
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage