

**Garant****RC.X 1204, Nuance: HU7310-1**

## Données de commande

N° commande	260650 HU7310-1
GTIN	4062406058616
Classe d'article	21G

## Description

RC.X 1204 HU7310-1 Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe  $a_p$ : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 350 - 600 m/min

## Description technique

Application principale	N
Prof. coupe $a_p$	0,5 - 2 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche
Brise-copeaux	AM
Type d'outils	Carbure
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	350 - 600 m/min

Condition de coupe	Continue
Nuance	HU7310-1
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	RCGX 1204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage