

Garant**RC.T 0803, Nuance: HU7310-1**

Données de commande

N° commande	260630 HU7310-1
GTIN	4062406058395
Classe d'article	21G

Description

RC.T 0803 HU7310-1 Brise-copeaux: AM

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,5 - 2 mm

Avance f: 0,1 - 0,3 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 350 - 600 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Brise-copeaux	AM
Prof. coupe a_p	0,5 - 2 mm
Vitesse de coupe v_c Application principale	350 - 600 m/min
Classement finition/ébauche	Ebauche
Condition de coupe	Continue
Avance f	0,1 - 0,3 mm/tr

Nuance	HU7310-1
Application principale	N
Revêtement	non revêtu
Code ISO plaquette	RCGT 0803
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	G
Type de produit	Plaquette pour tournage