




## Jeu complémentaire de forets hélicoïdaux HSS 114000, non revêtu, Type: 2-10



### Données de commande

N° commande	115020 2-10
GTIN	4045197024145
Classe d'article	12B

### Description

#### Exécution:

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Arrosage interne: non

Queue: Queue cylindrique

Plage du foret: 2 - 10 mm

Nombre de forets: 81

Par incrément de: 0,1 mm

### Description technique

Nombre de forets	81
Plage du foret	2 - 10 mm
Par incrément de	0,1 mm
Queue	Queue cylindrique
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	HSS
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré

Arrosage interne	non
en coffret	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

### Accessoires

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,6 mm	114000 9,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,7 mm	114000 6,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,8 mm	114000 3,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,4 mm	114000 2,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,6 mm	114000 2,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,9 mm	114000 3,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,3 mm	114000 7,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,8 mm	114000 2,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,2 mm	114000 7,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,9 mm	114000 4,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,9 mm	114000 9,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,4 mm	114000 6,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,4 mm	114000 7,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,4 mm	114000 9,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,2 mm	114000 8,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,4 mm	114000 5,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,1 mm	114000 4,1

## Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,1 mm	114000 7,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,7 mm	114000 4,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,2 mm	114000 3,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,8 mm	114000 9,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,9 mm	114000 8,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,7 mm	114000 9,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,3 mm	114000 8,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,8 mm	114000 8,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,1 mm	114000 5,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,8 mm	114000 7,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,1 mm	114000 9,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,6 mm	114000 4,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,9 mm	114000 7,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,9 mm	114000 6,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,1 mm	114000 3,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,9 mm	114000 5,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,6 mm	114000 3,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,1 mm	114000 2,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,1 mm	114000 6,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,4 mm	114000 4,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,3 mm	114000 2,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,2 mm	114000 5,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,4 mm	114000 3,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,6 mm	114000 5,6

## Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,2 mm	114000 6,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,7 mm	114000 3,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,3 mm	114000 6,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,3 mm	114000 5,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,4 mm	114000 8,4
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,1 mm	114000 8,1
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,8 mm	114000 4,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,2 mm	114000 2,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,8 mm	114000 5,8
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 5,7 mm	114000 5,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,3 mm	114000 9,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4,3 mm	114000 4,3
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,7 mm	114000 7,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 7,6 mm	114000 7,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,9 mm	114000 2,9
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 2,7 mm	114000 2,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,7 mm	114000 8,7
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 6,6 mm	114000 6,6
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 9,2 mm	114000 9,2
Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 4 mm	114000 4

## Fiche technique

Foret hélicoïdal HSS laminé N Ø DC h8 8,6 mm

114000 8,6