

**Jeu de forets hélicoïdaux HSS 114000 en coffret, non revêtu, Type: 1-13KB****Données de commande**

N° commande	115000 1-13KB
GTIN	4045197657169
Classe d'article	12B

Description**Exécution:**

Composé de forets hélicoïdaux DIN 338.

Laminés, angle d'hélice, épaisseur et conicité de l'âme standard.

Aucune interruption de la structure, donc plus élastiques et adaptés aux travaux de perçage difficiles (p. ex. avec perceuses à main). Modèle économique.

Description technique

Plage du foret	1 - 13 mm
Nombre de forets	29
Par incrément de	0,5 mm
Queue	Queue cylindrique
Ø perçage	3,3; 4,2; 6,8; 10,2 mm
Nombre de dents Z	2
Revêtement	non revêtu

Fiche technique

Type d'outils	HSS
Type	N
Tolérance Ø nominal	h8
Angle de pointe	118 degré
Arrosage interne	non
en coffret	oui
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Forets hélicoïdaux

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	45 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	30 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	25 m/min	K
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		

Accessoires

Foret hélicoïdal HSSlaminé N Ø DC h8 2 mm	114000 2
Foret hélicoïdal HSSlaminé N Ø DC h8 3,3 mm	114000 3,3
Foret hélicoïdal HSSlaminé N Ø DC h8 8,5 mm	114000 8,5
Foret hélicoïdal HSSlaminé N Ø DC h8 11,5 mm	114000 11,5
Foret hélicoïdal HSSlaminé N Ø DC h8 4,5 mm	114000 4,5
Foret hélicoïdal HSSlaminé N Ø DC h8 4,2 mm	114000 4,2
Foret hélicoïdal HSSlaminé N Ø DC h8 6,8 mm	114000 6,8

Fiche technique

Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 10,5 mm	114000 10,5
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 4 mm	114000 4
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 6 mm	114000 6
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 7 mm	114000 7
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 6,5 mm	114000 6,5
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 1 mm	114000 1
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 2,5 mm	114000 2,5
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 10,2 mm	114000 10,2
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 12 mm	114000 12
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 5,5 mm	114000 5,5
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 11 mm	114000 11
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 9 mm	114000 9
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 13 mm	114000 13
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 3,5 mm	114000 3,5
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 5 mm	114000 5
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 3 mm	114000 3
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 9,5 mm	114000 9,5
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 7,5 mm	114000 7,5
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 1,5 mm	114000 1,5
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 12,5 mm	114000 12,5
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 10 mm	114000 10
Foret hélicoïdal HSSLaminé N Ø DC h8 8 mm	114000 8
Coffret vide, pour foret hélicoïdal DIN 338 Type 1-13KB	115475 1-13KB