

Garant**CNMG 120404, Nuance: HB7210-1**

Données de commande

N° commande	250156 HB7210-1
GTIN	4062406058883
Classe d'article	21G

Description

CNMG 120404 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,4 - 6,5 mm

Avance f: 0,3 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 450 m/min

Description technique

Nuance	HB7210-1
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Rayon d'angle	0,4 mm
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Application principale	K

Brise-copeaux	GM
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 450 m/min
Avance f	0,3 - 0,7 mm/tr
Prof. coupe a_p	0,4 - 6,5 mm
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	CNMG 120404
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage