

**Garant****WNMG 080404, Nuance: HB7210-1**

## Données de commande

N° commande	252068 HB7210-1
GTIN	4062406059149
Classe d'article	21G

## Description

WNMG 080404 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe  $a_p$ : 0,4 - 6,5 mm

Avance f: 0,3 - 0,7 mm/tr

Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 450 m/min

## Description technique

Avance f	0,3 - 0,7 mm/tr
Brise-copeaux	GM
Type d'outils	Carbure
Nuance	HB7210-1
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 450 m/min
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition

Prof. coupe $a_p$	0,4 - 6,5 mm
Application principale	K
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	WNMG 080404
Nombre de changements/dents	6
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage