

Garant**DC. T 11T304, Nuance: HB7210-1**

Données de commande

N° commande	260462 HB7210-1
GTIN	4062406059255
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,25 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 100 - 450 m/min

Description technique

Nuance	HB7210-1
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Condition de coupe	Continue
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Brise-copeaux	GM
Rayon d'angle	0,4 mm

Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 450 m/min
Type d'outils	Carbure
Application principale	K
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage