

**Garant**
**DC. T 070204, Nuance: HB7210-1**


### Données de commande

N° commande	260452 HB7210-1
GTIN	4062406059248
Classe d'article	21G

### Description

DC. T 070204 HB7210-1 Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

 Prof. coupe  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,25 mm/tr

 Vitesse de coupe  $v_c$  Application principale: 100 - 450 m/min

### Description technique

Application principale	K
Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Rayon d'angle	0,4 mm
Classement finition/ébauche	Ebauche-Finition
Vitesse de coupe $v_c$ Application principale	100 - 450 m/min
Brise-copeaux	GM

Condition de coupe	Continue
Prof. coupe $a_p$	0,2 - 2,5 mm
Nuance	HB7210-1
Type d'outils	Carbure
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	DCMT 070204
Nombre de changements/dents	2
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage