


Garant**SC. T 120408, Nuance: HB7210-1**

Données de commande

N° commande	260766 HB7210-1
GTIN	4062406059279
Classe d'article	21G

Description

SC. T 120408 HB7210-1 Rayon d'angle: 0,8 mm

Nuance: HB7210-1

Brise-copeaux: GM

Tolérance: M

Prof. coupe a_p : 0,2 - 2,5 mm

Avance f: 0,1 - 0,25 mm/tr

Description technique

Avance f	0,1 - 0,25 mm/tr
Application principale	K
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Ebauche
Brise-copeaux	GM
Vitesse de coupe v_c Application principale	100 - 450 m/min
Condition de coupe	Continue

Rayon d'angle	0,8 mm
Prof. coupe a_p	0,2 - 2,5 mm
Nuance	HB7210-1
Revêtement	TiCN
Code ISO plaquette	SCMT 120408
Nombre de changements/dents	4
Tolérance	M
Type de produit	Plaquette pour tournage