

**Tuyau souple en PU, bleu, Longueur 25 m, Ø int. tuyau (dim. nominales): 11mm****Données de commande**

N° commande	080221 11
GTIN	7391390094667
Classe d'article	08A

**Description****Exécution:**

Tuyau en polyuréthane très léger, souple et résistant à l'abrasion. Excellente résistance aux huiles, solvants et solutions non aqueuses. Pression de service 16 bars.

Tuyau renforcé de fibres polyester. Plage de température de -15 °C à 60 °C.

**Description technique**

Pression de service max.	16 bar
Longueur tuyau	25 m
Matière	Tuyau souple en PU
Ø int. tuyau (dim. nominales)	11 mm
Ø ext. tuyau	16 mm
Couleur	bleu
Attribut des noms de produit	Longueur 25 m
Type de produit	Tuyau

---

## Accessoires

Raccords de sécuritéStream-Line Ø int. raccord de tuyau  
(dim. nominales) 11 mm

---

080297 11