

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 25/06mm****Données de commande**

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 260611 25/06 |
| GTIN | 4062406059347 |
| Classe d'article | 21T |

Description technique

| | |
|--|---------------------------------|
| Longueur totale L porte-outils neutre | 150 mm |
| Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre | 15,5 mm |
| Jeu de vis pour plaquettes | 269028 15 |
| Longueur de col L ₁ porte-outils neutre | 12,4 mm |
| Taille de queue | 25 mm |
| Code ISO porte-outils | SRDCN 2525M06 |
| Taille plaquette | 6 mm |
| Plaquette adaptée | RC.T 0602 |
| Norme | Norme usine |
| Type d'utilisation | neutre |
| Arrosage interne | non |
| Angle d'attaque κ | 30 degré |
| Utilisation | Dressage |
| Utilisation | Tournage longitudinal extérieur |
| Type de produit | Porte-outils à vis |

Accessoires

| | |
|--|------------|
| PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8 | 674248 TX8 |
| Jeu de vis pour plaquettes Type 15 | 269028 15 |
| Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm | 659957 500 |