

Garant**Porte-outils à vis, neutre, Carré / plaquette: 20/06mm****Données de commande**

N° commande	260611 20/06
GTIN	4062406059330
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	6 mm
Largeur fonctionnelle L ₄ porte-outils neutre	13 mm
Longueur de col L ₁ porte-outils neutre	12,4 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 15
Code ISO porte-outils	SRDCN 2020K06
Longueur totale L porte-outils neutre	125 mm
Taille de queue	20 mm
Plaquette adaptée	RC.T 0602
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	neutre
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Jeu de vis pour plaquettes Type 15	269028 15
Tournevis dynamometrique avec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500