


CNMG 120408, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250212 CA025P
GTIN	4960664863457
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120408 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Brise-copeaux	PS
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Nuance	CA025P
Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Avance f	0,15 - 0,35 mm/tr
Classement finition/ébauche	Ebauche

Rayon d'angle	0,8 mm
Type d'outils	Carbure
Prof. coupe a_p	1 - 3,5 mm
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMG 120408
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage