


CNMG 120412, Nuance: CA025P

Données de commande

N° commande	250214 CA025P
GTIN	4960664863464
Classe d'article	25E

Description

CNMG 120412 CA025P Nuance: CA025P

Brise-copeaux: PS

Prof. coupe a_p : 1 - 3,5 mm

Avance f: 0,15 - 0,35 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 70 - 420 m/min

Description technique

Type d'outils	Carbure
Rayon d'angle	1,2 mm
Prof. coupe a_p	1 - 3,5 mm
Application principale	P
Condition de coupe	Légèrement intermittente
Classement finition/ébauche	Ebauche
Nuance	CA025P

Vitesse de coupe v_c Application principale	70 - 420 m/min
Brise-copeaux	PS
Avance f	0,15 - 0,35 mm/tr
Revêtement	CVD
Code ISO plaquette	CNMG 120412
Nombre de changements/dents	4
Type de produit	Plaquette pour tournage