

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 12/06mm****Données de commande**

N° commande	260606 12/06
GTIN	4062406059385
Classe d'article	21T

Description technique

Code ISO porte-outils	SRGCR/L 1212F06
Longueur de tête L ₁	13,6 mm
Longueur totale L	80 mm
Taille plaquette	6 mm
Taille de queue	12 mm
Plaquette adaptée	RC.T 0602
Largeur fonctionnelle L ₄	16 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
