

Garant**Porte-outils à vis, à droite, Carré / plaquette: 16/06mm****Données de commande**

N° commande	260606 16/06
GTIN	4062406059392
Classe d'article	21T

Description technique

Taille plaquette	6 mm
Plaquette adaptée	RC.T 0602
Taille de queue	16 mm
Longueur totale L	100 mm
Longueur de tête L ₁	13,6 mm
Largeur fonctionnelle L ₄	20 mm
Jeu de vis pour plaquettes	269028 22
Code ISO porte-outils	SRGCR/L 1616H06
Norme	Norme usine
Type d'utilisation	à droite
Arrosage interne	non
Angle d'attaque κ	30 degré
Utilisation	Dressage
Utilisation	Tournage longitudinal extérieur
Type de produit	Porte-outils à vis

Accessoires

PrecisionBit pour Torx [®] , 1/4 pouce E 6,3 Profil Torx [®] TX8	674248 TX8
Tournevis dynamometriqueavec vernier, porte-lames Couple maximal 500 cNm	659957 500
